




RUNDSIEBMASCHINE CS



“ Mit der Rundsiebmaschine CS können Fremdkörper oder Trümmergestein geringen Prozentsatzes (< 5 %) entfernt werden. Sie wurde für alle Arten an Pulvererzeugnissen, Granulaten sowie für die Kontrollfilterung von Flüssigkeiten/ Feststoffen konzipiert. „



1 | INDIVIDUELLE KONZEPTION

DAS CS-SORTIMENT: 6 Durchmesser sind erhältlich:

- CS 45 = 0,15m²
- CS 60 = 0,31m²
- CS 90 = 0,63m²
- CS 120 = 1m²
- CS 150 = 1,65m²
- CS 180 = 2,5m²

EINE AUFRÜSTBARE MASCHINE:

- CS 60 PT: für das Sieben von Pulvererzeugnissen während der Dünnstromförderung beim pneumatischen Transport.
- CS 60 BAG: speziell entwickelt für die Kontrollsiebung von in Säcken verpackten Stoffen.

2 | ANWENDUNGEN

Für trockene oder sehr leicht feuchte Erzeugnisse geeignet:

- Pulver
- Granulate
- Mahlgut
- Schotter
- Flüssigkeiten

3 | NUTZUNGSFORMEN

- KONTROLLSIEBEN
- KONTROLLFILTRIERUNG

6

SIEBSTUFEN

- Dichtungsmantel ohne Ausgang
- Dichtungsmantel mit Deckel
- Dichtungsmantel mit seitlichem Ausgang



5

GROSSE MATERIALAUSWAHL

- EDELSTAHL 304L
- EDELSTAHL 316L
- EDELSTAHL 904L
- Stahl
- Aluminium

4

SOCKEL

- Sockel einmotorig
- Sockel zweimotorig



3

SCHLIESSSYSTEME

- Schlauchschellen (304L / 316L)
- Verschlussklemmen (verzinkter Stahl / Edelstahl)



2

FEDERUNG

- Gummsilenzblock
- Edelstahl- / Stahlfedern



7

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG
DES GESTELLS

- Lackierter Stahl
- Thermostahl mit Epoxidlackierung
- EDELSTAHL 304L / 316L: gebeizt und passiviert
- EDELSTAHL 304L / 316L: poliert



1

ARTEN DER
DICHTUNGSMÄNTEL


- Mit Retentionsfläche
- Ohne Retentionsfläche



8

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG (INNEN / AUSSEN)


- Gebeizt
- Poliert
- Passiviert
- Elektropoliert
- Gebürstet
- Hochglanzpoliert
- Antiabriebverkleidung



9

VORRICHTUNGEN

- An Grundplatte befestigt
- Beweglicher Träger (lackierter Stahl / Edelstahl)



AUSTRAGSKONUS

10

- Mittige / ungleichmäßige / frontale Entleerung
- Standarddurchmesser / Durchmesser nach Maß



ABREINIGUNGSSYSTEME

11


- BIL-VIB-Geräte (mit Ballonkugeln)
- Bürsten
- Ultraschall



OPTIONEN

12

- BIG BAG-Entleerungsstation mit Kontrollsieb
- Rüttelzuführer




4 | STÄRKEN

- HYGIENISCH (KEIN RETENTIONSBEREICH)
- DEMONTIEREN DER SIEBE OHNE WERKZEUG MÖGLICH
- ALLE BAUTEILE, DIE IM KONTAKT MIT DEN ERZEUGNISSEN GERATEN, SIND ABNEHMBAR
- PLATZSPAREND
- MODULARE BAUWEISE, EFFIZIENZ UND SICHERHEIT
- UNBEGRENZTE KONFIGURATIONSMÖGLICHKEITEN



5 | AUFSTELLUNG DER CS 60 TL



www.chauvin.fr

info@chauvin.fr

Tél : +33 (0)4 76 09 30 63

Fax : +33 (0)4 76 22 30 54

Geschäftssitz

20 rue des Grands Champs

ZI La Rollandière

38360 SASSENAGE - FRANKREICH

Postfach

BP 70015

38044 GRENOBLE CEDEX 9 - FRANKREICH

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
CHAUVIN ist Tochtergesellschaft von SINEX INDUSTRIE.